

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940041 800
GTIN	4062406067342
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

höjd	800 mm
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
Bredd	750 mm
vikt	39 kg
effektiv höjd	645 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
antal hyllor	1
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30