

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 900mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940041 900    |
| GTIN         | 4062406067359 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg            |
| Skåpfronter  | dörr helt av plåt |

|  |  |
|--|--|
| Bredd                                  | 750 mm   |
| Handtag positionering                  | upptill  |
| Djup                                   | 500 mm   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja   |
| effektiv höjd                          | 745 mm   |
| höjd                                   | 900 mm   |
| vikt                                   | 42 kg  |
| ComfortClose                           | nej  |
| antal hyllor                           | 1  |
| bredd i G                              | 30   |
| djup i G                               | 20   |
| Materialtjocklek                       | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme      | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel                     | 250 grad   |
| Höjdställning i raster                 | 25 mm  |
| Cylinderlås                            | modulär låscynder  |
| Färgval                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp                                | Basskåp  |
| Produktslag                            | Hyllskåp   |

## Tillbehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940550 30       |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20                                      | 951980 30X20    |
| Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F                                | 940559 F        |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30                                  | 940552 30       |

|   |              |
|---|--------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11   | 914226 GP11  |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 900 mm | 940510 900   |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20   | 951985 30X20 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 940560 30    |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940590 30    |
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm<br>Hurtsbredd i G 30                   | 958146 30    |