

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940041 1250
GTIN	4062406067373
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	750 mm

ComfortClose	nej
vikt	55 kg
Handtag positionering	upptill
Djup	500 mm
effektiv höjd	1095 mm
höjd	1250 mm
antal hyllor	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Belysningssats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Belysningssats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 1250 mm	940501 1250
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20