

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940043 1000
GTIN	4062406067434
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	845 mm

Bredd	750 mm
Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
vikt	48 kg
antal hyllor	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
höjd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	30
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30