

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940043 2000
GTIN	4062406067465
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

höjd	2000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
effektiv höjd	1845 mm
Handtag positionering	i mitten
vikt	86 kg
Bredd	750 mm
antal hyllor	5
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 2000 mm	940510 2000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 2000 mm	940501 2000
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30