

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940043 800
GTIN	4062406067410
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
höjd	800 mm

effektiv höjd	645 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	39 kg
ComfortClose	nej
Bredd	750 mm
Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
antal hyllor	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
	940501 750/800

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
---	--------------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
--------------------------------------	-----------

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
---	----------------

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
---	-----------

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
---	--------------