

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940043 1500
GTIN	4062406067458
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1500 mm
Handtag positionering	upptill

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	65 kg
ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1345 mm
antal hyllor	3
Bredd	750 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Djup	500 mm
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
	940510 1500

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar,
bredd 30G för skåphöjd 1500 mm

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåphöjd 1500 mm

940501 1500

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20

951980 30X20

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F