

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 26×16G, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940061 1250
GTIN	4062406067571
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

antal hyllor	2
--------------	---

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
Bredd	750 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
höjd	1250 mm
Djup	500 mm
effektiv höjd	1095 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
vikt	61 kg
Antal lådor	1
Handtag positionering	upptill
lådornas effektiva djup	400 mm
bredd i G	30
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

## Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
---	--------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
--	------------

Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
--	-----------

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
--	----------

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
--	------------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
--	------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
---	-----------

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
--	-----------

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
---	--------------

Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
--	--------------

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
--	-----------

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250
---	-------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
--	------------

Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
---	--------------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
--------------------------------------	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
--	------------

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
---	--------------

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
---	-----------

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125