

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 26×16G, höjd: 750mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940061 750    |
| GTIN         | 4062406067533 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|              |   |
|--------------|---|
| antal hyllor | 1 |
|--------------|---|

|  |  |
|--|--|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                              | 100 %  |
| ComfortClose   | nej  |
| höjd   | 750 mm   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om                         | ja   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                   | 75 kg  |
| Antal lådor  | 1  |
| Djup   | 500 mm   |
| vikt   | 43 kg  |
| Skåpfronter  | dörr helt av plåt  |
| Bredd  | 750 mm   |
| effektiv höjd  | 595 mm   |
| Handtag positionering  | upptill  |
| lådornas effektiva bredd                                       | 650 mm   |
| djup i G   | 20   |
| lådornas effektiva bredd i G                                   | 26   |
| lådornas effektiva djup i G                                    | 16   |
| lådornas effektiva djup  | 400 mm   |
| bredd i G  | 30   |
| Lådornas effektiva yta i G                                     | 26×16  |
| Materialtjocklek   | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme                              | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel   | 250 grad   |
| Höjdställning i raster   | 25 mm  |
| Cylinderlås  | modulär låscylinder  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G               | 26×16G   |
| Skåptyp  | Basskåp  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktslag | Hyllskåp |
|-------------|----------|

## Tillbehör

|   |                |
|---|----------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm              | 940641 200     |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20   | 951980 30X20   |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940552 30      |
| Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16   | 951830 26X16   |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm              | 940641 100     |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16                                     | 951910 26X16   |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm              | 940641 150     |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11   | 914226 GP11    |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F  | 940559 F       |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20   | 951985 30X20   |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm              | 940641 125     |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940590 30      |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm               | 940641 75      |
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30                          | 958146 30      |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16                         | 951885 26X16   |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 940550 30      |
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg                  | 950180 75      |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 940560 30      |

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för  
skåpshöjd 750/800 mm

940501 750/800

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G  
lådans fronthöjd 300 mm

940641 300