

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 26×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940061 1000
GTIN	4062406067564
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	845 mm
---------------	--------

Djup	500 mm
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
vikt	53 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal lådor	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal hyllor	2
Bredd	750 mm
Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	16
djup i G	20
bredd i G	30
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 300 mm

940641 300

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 75 mm

940641 75