

Garant GRIDLINE

Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940053 1000
GTIN	4062406067526
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
Djup	500 mm

ComfortClose	nej
höjd	1000 mm
antal hyllor	2
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Handtag positionering	nedtill
vikt	48 kg
effektiv höjd	845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30