

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 26×16G, höjd: 900mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940061 900    |
| GTIN         | 4062406067557 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|               |        |
|---------------|--------|
| effektiv höjd | 745 mm |
|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| höjd   | 900 mm   |
| Bredd  | 750 mm   |
| Handtag positionering  | upptill  |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                   | 75 kg  |
| Djup   | 500 mm   |
| Skåpfronter  | dörr helt av plåt  |
| antal hyllor   | 1  |
| vikt   | 47 kg  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                              | 100 %  |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om                         | ja   |
| ComfortClose   | nej  |
| Antal lådor  | 1  |
| bredd i G  | 30   |
| lådornas effektiva djup i G                                    | 16   |
| lådornas effektiva bredd                                       | 650 mm   |
| lådornas effektiva djup  | 400 mm   |
| djup i G   | 20   |
| lådornas effektiva bredd i G                                   | 26   |
| Lådornas effektiva yta i G                                     | 26×16  |
| Materialtjocklek   | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme                              | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel   | 250 grad   |
| Höjdinställning i raster                                       | 25 mm  |
| Cylinderlås  | modulär låscylinder  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G               | 26×16G   |
| Skåptyp  | Basskåp  |

Produktslag

Hyllskåp

## Tillbehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm<br>Hurtsbredd i G 30                       | 958146 30       |
| Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16  | 951830 26X16    |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F   | 940559 F        |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11  | 914226 GP11     |
| Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940590 30       |
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem<br>Bärförmåga utdragslåda 75 kg              | 950180 75       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G<br>lådans fronthöjd 150 mm          | 940641 150      |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G<br>lådans fronthöjd 100 mm          | 940641 100      |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G<br>lådans fronthöjd 75 mm           | 940641 75       |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar,<br>bredd 30G för skåpshöjd 900 mm | 940510 900      |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för<br>skåpshöjd 900/1000 mm          | 940501 900/1000 |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension<br>i G 26X16                      | 951885 26X16    |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G<br>lådans fronthöjd 300 mm          | 940641 300      |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940560 30       |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940550 30       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G<br>lådans fronthöjd 125 mm          | 940641 125      |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16                                    | 951910 26X16    |
|  | 940641 200      |

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G  
lådans fronthöjd 200 mm

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30