

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 26×16G, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940061 2000
GTIN	4062406067595
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
------	--------

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	750 mm
effektiv höjd	1845 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
höjd	2000 mm
Handtag positionering	i mitten
ComfortClose	nej
vikt	96 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	3
antal hyllor	3
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
djup i G	20
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
bredd i G	30
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag	Hyllskåp
<b>Tillbehör</b>	
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 2000 mm	940510 2000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för  
skåpshöjd 2000 mm

---

940501 2000