

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940063 1250
GTIN	4062406067649
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
------------------------------	-------

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	1
vikt	61 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	1250 mm
Bredd	750 mm
ComfortClose	nej
antal hyllor	2
effektiv höjd	1095 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
djup i G	20
bredd i G	30
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd i G	26
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30