

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940063 1000
GTIN	4062406067632
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
-----------------------	---------

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	1000 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
ComfortClose	nej
Antal lådor	1
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	500 mm
antal hyllor	2
vikt	53 kg
effektiv höjd	845 mm
Bredd	750 mm
bredd i G	30
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

TillbehörSockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 30

958146 30

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20

951985 30X20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 200 mm

940641 200

Comfort Close utdragslådor, indragdämpsysteem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16

951830 26X16

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar,
bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 150 mm

940641 150

Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för
skåpshöjd 900/1000 mm

940501 900/1000

Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension
i G 26X16

951885 26X16

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 100 mm

940641 100

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940560 30

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 125 mm

940641 125

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 75 mm

940641 75

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16

951910 26X16

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11