

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940063 2000
GTIN	4062406067663
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
-------------	-------------------------

ComfortClose	nej
Bredd	750 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
Handtag positionering	i mitten
antal hyllor	3
vikt	96 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
effektiv höjd	1845 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	3
lådornas effektiva djup	400 mm
bredd i G	30
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	16
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag	Hyllskåp
-------------	----------

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Belysningsats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 2000 mm	940501 2000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 2000 mm	940510 2000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 200 mm

940641 200