

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940063 1500
GTIN	4062406067656
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
--	----

ComfortClose	nej
höjd	1500 mm
Antal lådor	1
vikt	74 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	750 mm
Handtag positionering	upptill
Djup	500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	1345 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
antal hyllor	3
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	30
lådornas effektiva djup	400 mm
djup i G	20
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragdämpssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1500 mm	940510 1500
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 1500 mm	940501 1500
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30