

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940073 1000
GTIN	4062406067700
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
-------	--------

ComfortClose	nej
höjd	1000 mm
effektiv höjd	845 mm
antal hyllor	2
Antal lådor	1
Djup	500 mm
vikt	53 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Handtag positionering	nedtill
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
djup i G	20
bredd i G	30
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Överskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Räfflad gumمیمatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Belysningsats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250

