

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 26×16G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940073 750
GTIN	4062406067694
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 30×20G, med utdragslådor 26×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
-----------------------------------	-------

Djup	500 mm
Bredd	750 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
effektiv höjd	595 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	750 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Antal lådor	1
antal hyllor	1
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	nedtill
vikt	43 kg
ComfortClose	nej
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	16
djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	26
bredd i G	30
Lådornas effektiva yta i G	26×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Skåptyp	Överskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Comfort Close utdragslådor, indragdämpssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300

