


Garant GRIDLINE

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G, 26×24G, lådans fronthöjd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942570 150
GTIN	4062406067762
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine **slagdörrskåp** med stor volym och för tung belastning. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941001 – 941033, nr 942301 – 942323, nr 942701 – 942723, nr 942802 – 942824.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner. Utdragslådorna lämpar sig inte för skjutdörrskåp.

Teknisk beskrivning

vikt	9 kg
effektiv höjd	125 mm
Effektiv bredd i G	26
Effektivt djup i G	24
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	650 mm

Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X24	951885 26X24
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X24	951830 26X24
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X24	951910 26X24