


Garant GRIDLINE

**Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G, 36×24G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942573 300
GTIN	4062406067854
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine **slagdörrskåp** med stor volym och för tung belastning. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

**Passar till:**

Skåp nr 941001 – 941033, nr 942301 – 942323, nr 942701 – 942723, nr 942802 – 942824.

**Lackering:**

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner. Utdragslådorna lämpar sig inte för skjutdörrskåp.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	275 mm
vikt	14 kg
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	36
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	600 mm

Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X24	951910 36X24
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X24	951885 36X24
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X24	951830 36X24