

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 6 mm, Ø D: 125Lmm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 218564 125L   |
| GTIN         | 4045197707505 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Spänn diameter $d_1$           | 59 mm  |
| effektivt antal skär $Z_{eff}$ | 6      |
| Skär- $\varnothing D_c$        | 125 mm |
| total längd $L_{tot}$          | 50 mm  |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$ | 29,7 mm               |
| Passande vändskär                 | SNHX                  |
| FästhålsØ                         | 32 mm                 |
| Antal vändskärsplattor            | 12                    |
| Skaftutförande                    | med hål               |
| Invändig                          | nej                   |
| Verktogsbyte                      | PowerCard             |
| ISO-kod vändskär                  | SN.. 1203             |
| Skrivsats för vändskär            | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produktslag                       | Skivfräsar            |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Skrivsats för vändskär 10 delar                                     | 219950      |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm         | 211750 2,2  |