

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940081 750
GTIN	4062406068004
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
antal hyllor	1

effektiv höjd	595 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1000 mm
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
vikt	45 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	750 mm
bredd i G	40
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 750/800 mm	940511 750/800
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20