

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940083 800
GTIN	4062406068080
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

vikt	46 kg
höjd	800 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	1
ComfortClose	nej
effektiv höjd	645 mm
Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Djup	500 mm
bredd i G	40
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 750/800 mm	940511 750/800
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11