

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940081 1000
GTIN	4062406068035
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej

höjd	1000 mm
antal hyllor	2
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd	845 mm
vikt	56 kg
djup i G	20
bredd i G	40
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000