

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940083 900
GTIN	4062406068097
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	50 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

antal hyllor	1
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
höjd	900 mm
effektiv höjd	745 mm
ComfortClose	nej
bredd i G	40
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 900 mm	940511 900
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11