

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940083 1500
GTIN	4062406068127
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Djup	500 mm

effektiv höjd	1345 mm
antal hyllor	3
höjd	1500 mm
Handtag positionering	upptill
vikt	77 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
bredd i G	40
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1500 mm	940511 1500
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 1500 mm	940501 1500