

Garant GRIDLINE

**Överskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940091 500
GTIN	4062406068141
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
ComfortClose	nej
höjd	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	1

Handtag positionering	nedtill
vikt	32 kg
effektiv höjd	345 mm
Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
bredd i G	40
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40