

Garant GRIDLINE

Överskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940091 750
GTIN	4062406068158
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej

effektiv höjd	595 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
vikt	45 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	40
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 750/800 mm	940511 750/800
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40