

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G, 16×16G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940640 300    |
| GTIN         | 4062406068233 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

**Passar till:**

Skåp nr 940001 – 940103, nr 940111 – 940113, nr 940801 – 940843.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg    |
| vikt                         | 22 kg    |
| Effektiv bredd i G           | 16       |
| effektiv höjd                | 275 mm   |
| Effektivt djup i G           | 16       |
| Användningsområde            | Hyllskåp |
| invändig bredd               | 400 mm   |

|  |  |
|--|--|
| effektivt djup                                   | 400 mm   |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor    | nej  |
| Materialtjocklek                                 | 0,9 mm   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                | 100 %  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 16x16G   |
| Produktslag                                      | Låda   |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpssystem<br>Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75    |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension<br>i G 16X16         | 951885 16X16 |
| Räfflad gumlimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16                        | 951910 16X16 |