

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G, 26×16G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940641 300
GTIN	4062406068301
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdagslådskoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

**Passar till:**

Skåp nr 940001 – 940103, nr 940111 – 940113, nr 940801 – 940843.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdagslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv bredd i G	26
effektiv höjd	275 mm
vikt	22 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektivt djup i G	16
Användningsområde	Hyllskåp
effektivt djup	400 mm

invändig bredd	650 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x16G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Räfflad gumlimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75