

Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G, 26×16G, lådans fronthöjd: 200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940641 200
GTIN	4062406068295
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådskoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 940001 – 940103, nr 940111 – 940113, nr 940801 – 940843.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

Teknisk beskrivning

Effektiv bredd i G	26
effektiv höjd	175 mm
vikt	19 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektivt djup i G	16
Användningsområde	Hyllskåp
invändig bredd	650 mm

effektivt djup	400 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×16G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X16	951885 26X16
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X16	951830 26X16
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X16	951910 26X16
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75