


Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G, 36×16G, lådans fronthöjd: 200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940642 200
GTIN	4062406068363
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 940001 – 940103, nr 940111 – 940113, nr 940801 – 940843.

Lackering:

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

Teknisk beskrivning

Effektiv bredd i G	36
Effektivt djup i G	16
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
vikt	19 kg
effektiv höjd	175 mm
Användningsområde	Hyllskåp
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	400 mm

inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16