

Garant**Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 11
GTIN	4045197707352
Artikelklass	210

Beskrivning**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

OBS!:

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet d_{min} (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Minimidiameter d_{min}	4 mm
För DIN-insexskruvar	M6
Utkragningslängd L_1	15 mm
Försänkn-Ø D	11 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Antal skär Z	1
Passande vändskär	260142
totallängd L_{tot}	85 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard

Försänkingsvinkel	180 grad
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	219795 1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2