


Garant GRIDLINE

Hållartavlor för dörrar helt av plåt, Typ: L



Beställningsdata

Ordernummer	940705 L
GTIN	4062406068455
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Utförande:

Av stålplåt för infästning av krokar och öppna förvaringslådor. Upphängningstavlorna skruvas fast på svängdörrarnas insida med medföljande fästelement. **Endast för skåp med framåtöppnade dörrar helt av plåt, från och med 750 mm bredd och 1000 mm höjd.** På skåp med 2000 mm höjd kan 2 tavlor per framåtöppnad dörr monteras. Bärförmåga per dörr: 10 kg Med $\square 9 \times 9$ mm i 37-mm-raster som hållare för tillbehör för perforerade paneler (grupp 95).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

OBS!:

- **Öppna lagerlådor och breda verktyg kan inte hängas upp i samma höjdnivå som en hylla.**
- **Endast avsedd för GridLine-skåp med slagdörrar.**

Teknisk beskrivning

höjd	800 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bredd	250 mm
Tjocklek	28 mm

Materialtjocklek	0,9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel