

Garant GRIDLINE

**Basskåp med Jalusi, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940849 1000
GTIN	4062406068493
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×14G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.  
Jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
Bredd	1000 mm
Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	Jalusi

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
djup i G	20
höjd	1000 mm
Skåptyp	Basskåp
effektiv höjd	845 mm
bredd i G	40
vikt	49 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40