


Garant GRIDLINE

Perforerad panel ensidig, passar till vertikalskåpshöjd: 2000 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942015 2000
GTIN	4062406068523
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. För ensidig infästning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler, dessa finns i grupp 95. Effektivt mått för krokar vid montering i nr 942002 250 mm / 40 mm, alternativt 135 mm / 135 mm. Vid montering i nr 942004 75 mm / 40 mm, centrisk montering är inte möjlig.

Passar till :

2 delar – fyller ett utdrag från skåp nr 942002, 942004 storlek 2000 komplett.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1671 mm

Bredd: 627 mm

vikt: 8 kg

Teknisk beskrivning

vikt	8 kg
höjd	1671 mm

Bredd	627 mm
passar till vertikalskåpshöjd	2000 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel till vertikalskåp