


Garant GRIDLINE

Perforerad panel ensidig, passar till vertikalskåpshöjd: 1000 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942015 1000
GTIN	4062406068516
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. För ensidig infästning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler, dessa finns i grupp 95. Effektivt mått för krokar vid montering i nr 942002 250 mm / 40 mm, alternativt 135 mm / 135 mm. Vid montering i nr 942004 75 mm / 40 mm, centrisk montering är inte möjlig.

Passar till :

Fyller ett utdrag för skåp nr 958610 helt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 667,5 mm

Bredd: 627 mm

vikt: 6 kg

Teknisk beskrivning

passar till vertikalskåpshöjd	1000 mm
Bredd	627 mm

höjd	667,5 mm
vikt	6 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel till vertikalskåp