

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 8 mm, Ø D: 125Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	218565 125L
GTIN	4045197707512
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	6
totallängd $L_{\text{tot}}$	50 mm
FästhålsØ	32 mm
Passande vändskär	SNHX

Skär-Ø $D_c$	125 mm
Spänn diameter $d_1$	59 mm
maximalt inskär djup $a_{e \max}$	29,7 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 12045
Skruvsats för vändskär	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219978
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2