

**Garant****Hyllskåp utan dörrar, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer

944009 1000

GTIN

4062406068530

Artikelklass

9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Hyllskåp med utrustning i 30x11G.

**Beläggning:**

antal lagerlådor: 12 st nr 963321 storlek SB6, 12 st nr 963321 storlek SB5, 12 st nr 963321 storlek SB4

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och synliga förvaringslådor.

**Lackering:**Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.****OBS!:**· **Enskilda öppna förvaringslådor se nr 963321.**· **Enskilda hyllplan se nr 944061, 944065.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd

845 mm

höjd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
Bredd	750 mm
antal hyllor	4
vikt	47 kg
Skåpfronter	öppen
Djup	275 mm
bredd i G	30
djup i G	11
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

## Tillbehör

Hyllplan till hyllskåp, djup 11 G för skåpbredd i G 30	944061 30
Trapphyllor för hyllskåp, djup 11G för skåpbredd i G 30	944065 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F