

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 5 mm, Ø D: 125Lmm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 218562 125L   |
| GTIN         | 4045197707291 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

**Reservdel:**

Nr 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Passande vändskär                 | SNHX    |
| Skär- $\varnothing D_c$           | 125 mm  |
| maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$ | 29,7 mm |
| total längd $L_{\text{tot}}$      | 50 mm   |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Spänn diameter $d_1$                  | 59 mm                |
| effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$ | 6                    |
| FästhålsØ                             | 32 mm                |
| Antal vändskärsplattor                | 12                   |
| Skaftutförande                        | med hål              |
| Invändig                              | nej                  |
| Verktogsbyte                          | PowerCard            |
| ISO-kod vändskär                      | SN.. 1103            |
| Skrivsats för vändskär                | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Produktslag                           | Skivfräsar           |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm        | 211750 2,2 |
| Skrivsats för vändskär 10 delar                                    | 219949     |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP | 674252 9IP |