


Garant**Datorpulpet, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	948040 M
GTIN	4062406194482
Artikelklass	91C

Beskrivning**Utförande:**

Lämplig för stationär och bärbar dator. Bildskärmshållare för dator som baseras på VESA-fäste. Kan monteras till vänster, höger eller i mitten. Avläggningsyta på baksidan (fritt mått bxd: 545×220 mm) och hyllplan som hakas fast (fritt mått bxd: 570×300 mm). Består av hjulenheter och 4 svängbara hjul, varav 2 med broms, Ø 125 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, benställning **alltid** i antracit RAL 7016, **pulverbelagd**.

Rekommendation:

För pärm, kroksystem och hyllplan som monteras utan verktyg.

Teknisk beskrivning

bottenyta (djup)	550 mm
bottenyta (bredd)	750 mm
vikt	17 kg
höjd	1400 mm

Materialtjocklek	0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorbord

Tillbehör

Hylla för datorpulpet Typ 1	948045 1
-----------------------------	----------