


**Garant****Datorpulpet, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	948040 S
GTIN	4062406068585
Artikelklass	91C

**Beskrivning****Utförande:**

Lämplig för stationär och bärbar dator. Bildskärmshållare för dator som baseras på VESA-fäste. Kan monteras till vänster, höger eller i mitten. Avläggningsyta på baksidan (fritt mått bxd: 545×220 mm) och hyllplan som hakas fast (fritt mått bxd: 570×300 mm).

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, benställning **alltid** antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagd**.

**Rekommendation:**

För pärmar, kroksystem och hyllplan som monteras utan verktyg.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1240 mm

bottenyta (bredd): 750 mm

bottenyta (djup): 550 mm

vikt: 15 kg

**Teknisk beskrivning**

vikt	15 kg
bottenyta (djup)	550 mm

höjd	1240 mm
bottenyta (bredd)	750 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorbord