

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 125Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	218560 125L
GTIN	4045197707284
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

Spänn diameter d_1	59 mm
Passande vändskär	SNHX
effektivt antal skär Z_{eff}	6
total längd L_{tot}	50 mm

maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	29,7 mm
Skär- \emptyset D_c	125 mm
Fästhåls \emptyset	32 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skrivsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219948