

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 1000
GTIN	4062406068660
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)

100 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal lådor	1
antal hyllor	2
höjd	1000 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Handtag positionering	upptill
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	845 mm
Bredd	1000 mm
vikt	64 kg
Djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	16
djup i G	20
lådornas effektiva bredd	900 mm
bredd i G	40
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Räfflad gumمیمatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 300 mm

940642 300