

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 1250
GTIN	4062406068677
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	dörr helt av plåt
-------------	-------------------

ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
Bredd	1000 mm
antal hyllor	2
vikt	72 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
effektiv höjd	1095 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	1
Djup	500 mm
höjd	1250 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16

951885 36X16

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm

940642 125

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm

940642 300

Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1250 mm

940501 1250

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm

940642 100

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm

940642 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm

940642 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm

940642 75

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20

951985 40X20

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16

951910 36X16

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20

951980 40X20

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40

940552 40

958146 40

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 40

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940560 40

Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16

951830 36X16