

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 1500
GTIN	4062406068684
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
-----------------------	---------

Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bredd	1000 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
effektiv höjd	1345 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	2
antal hyllor	2
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
höjd	1500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	88 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag	Hyllskåp
-------------	----------

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 1500 mm	940501 1500
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1500 mm	940511 1500
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 100 mm

940642 100

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40