

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 750
GTIN	4062406068639
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
ComfortClose	nej
Djup	500 mm

antal hyllor	1
höjd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
vikt	52 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
effektiv höjd	595 mm
Antal lådor	1
Bredd	1000 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 750/800 mm	940511 750/800
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40

