

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 2000
GTIN	4062406068691
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1845 mm
---------------	---------

vikt	115 kg
Handtag positionering	i mitten
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
Antal lådor	3
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
ComfortClose	nej
antal hyllor	3
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup	400 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
	950180 75

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg
