

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940101 800
GTIN	4062406068646
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

vikt	54 kg
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd	645 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	1
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Handtag positionering	upptill
höjd	800 mm
antal hyllor	1
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd	900 mm
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd i G	36
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 750/800 mm	940511 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
	940642 300

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 300 mm
